


HOLEX

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitruccioli TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3085 20
GTIN	4062406625818
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita **in modo specifico per l'impiego TPC** universale.

Nocciolo rinforzato.

Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Rompitrucciolo per una rottura controllata del truciolo.

Come n. art. 203085.

Nota:

$h_{max.}$: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

$a_{e,max.} = 0,18 \times D$ per la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,4 mm
Ø Posizione libera D_1	19,8 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Tolleranza Ø nominale	e8

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	70 mm
Numero denti Z	4
Angolo dell'elica	40 grado
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Ø Tagliente D_c	20 mm
Spessore centrale del truciolo $h_{max.}$ per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm ²	0,134 mm
Lunghezza complessiva L	126 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti L_c	60 mm
Contenuto	5
Rivestimento	TiSiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,18×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	360 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	290 m/min	P

Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

Accessori

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitruccioliTPC
Ø e8 DC 20 mm

203085 20