

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 1/4-28

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	138000 1/4-28
GTIN	4045197080318
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile, con elica a destra. HSS-E
Uso:
Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 28

Ø Filettatura: 6,35 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

 Ø codolo D_s: 7 mm

Quadro del codolo □: 5,5 mm

Ø preforo: 5,5 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	5,5 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	28
Ø Filettatura	6,35 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	7 mm

Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Profondità filettatura	12,7 mm
Passo della filettatura	0,907 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	1/4-28 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	20 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

