

Garant**Profilatore in HMI taglio a tirare medio, non rivestito, Ø h10 DC: 6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209415 6
GTIN	4045197477460
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura alternata ad alte prestazioni per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.

Taglio a tirare, con spirale a destra per impiego normale.

Dim. 5M, 6M, 8M: Esecuzione extralunga.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	2
Ø Tagliente D _c	6 mm
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30	0,12 mm/gir,
Avanzamento f per contornatura in POM GF25	0,18 mm/gir,
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza taglienti L _c	19 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	non rivestito
Grado di finezza della dentatura	medio
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Profilo fresa	A denti alterni

Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h10
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Profilatori

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	120 m/min	N
POM GF25	idoneo	120 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	100 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	100 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	120 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	110 m/min	N
GFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
CFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB