

Garant**Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 1-12****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 138000 1-12 |
| GTIN | 4045197080400 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione**Esecuzione:****Esecuzione stabile, con spirale a destra di 20°. HSS****Uso:****Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.****Descrizione tecnica**

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ø Filettatura | 25,4 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Filetti per pollice | 12 |
| Ø Preforo | 23,25 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | DIN 374 |
| Ø Codolo D _s | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm |
| Quadro del codolo □ | 16 mm |
| Profondità filettatura | 50,8 mm |
| Passo della filettatura | 2,117 mm |
| Tipo di filettatura | UNF |

| | |
|---------------------------------|---|
| Misura del filetto | 1-12 UNF |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Forma dell'imbocco | C |
| Angolo dell'elica | 20 grado |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 13 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |