

KÄRCHER**Lavasciuga pavimenti, Dim. codolo: BR4010CADV****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

BR 40/10 C: la macchina più economicamente vantaggiosa della sua categoria. Questa macchina compatta e potente dispone di una larghezza di lavoro di 400 mm e di un volume serbatoio di 10 l. La variante Advance è provvista di ruote di trasporto supplementari e una regolazione della pressione di contatto della spazzola.

Lavapavimenti a conduzione manuale per una vasta gamma di applicazioni e superfici di diverse dimensioni. Possibilità di scelta tra esecuzione con rete di alimentazione o funzionamento a batteria. Elevata produttività e consumi ridotti.

Larghezza di lavoro spazzole: 400 mm

Larghezza di lavoro aspirazione: 400 mm

Lunghezza: 520 mm

Larghezza: 470 mm

Altezza: 1150 mm

Potenza di superficie max.: 400 m²/h

Descrizione tecnica

Larghezza di lavoro spazzole	400 mm
------------------------------	--------

Peso con accessori	30 kg
Larghezza	470 mm
Volume del serbatoio di acqua sporca	10 l
Potenza assorbita	2300 W
Larghezza di lavoro aspirazione	400 mm
Lunghezza	520 mm
Altezza	1150 mm
Volume del serbatoio di acqua fresca	10 l
Pressione minima di compressione spazzola	100 g/cm ³
Potenza di superficie massima	400 m ² /h
Numero di giri spazzola	1100 min ⁻¹
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di rete	220 - 240 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia dei pavimenti