



## Marcatrici a CN FlyMarker® mini 85/45 plus touch, Modello: 2X4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085769 2X4
GTIN	
Classe articolo	04F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- **Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura**
- **Software intuitivo e semplice da utilizzare, protetto da password**
- **Display a colori ad alta risoluzione**
- **Visualizzazione in anteprima per marcature sicure**
- **Alloggiamento resistente agli urti**
- **Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet**
- **Tipo di carattere: Matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore**
- **Tipi di carattere per un'altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta**
- **Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi**
- **Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio**
- **Incl. pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)**
- **Incl. pacchetto Comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.).**
- **Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.**
- **Disponibile in 15 lingue.**

**Sistema di marcatura manuale a batteria** estremamente maneggevole e portatile al 100% con tastiera integrata e display LC a colori ad alta risoluzione.

**Sistema mobile di marcatura a punta a batteria.** Marcature potenti e rapide. Il campo di controllo e marcatura può essere ruotato di 180°, risultando quindi particolarmente adatto per l'utilizzo come strumento stazionario in combinazione con un telaio a colonna. Campo di marcatura: 85 x 45 mm.

**Fornitura:**

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale, battuta prismatica per pezzi piatti e tondi, pacchetto software: A/B, valigetta di trasporto, 2x batterie agli ioni di litio da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie.

---

### Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Tensione nominale	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	4 Ah
Interfaccia	Porta USB
Peso con batteria	3,1 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza massima del campo di marcatura	85 mm
Altezza massima del campo di marcatura	45 mm