



Trapano a carotare magnetico MAB525



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076537 MAB525
GTIN	2050002060722
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di serraggio per tubo e magnete PipeMAB. Novità con sistema brevettato di serraggio per tubo e magnete. Il trapano con base elettromagnetica può essere applicato in modo rapido e sicuro su qualsiasi tubo magnetico a partire da un diametro di 85 millimetri. I due magneti permanenti montati in modo orientabile si adattano automaticamente al tubo e poggiano sempre su tutta la superficie, il che non è possibile nei magneti montati in maniera rigida. In questo caso si ottiene sempre un collegamento parziale di tubo e magnete. A seconda dello spessore del materiale, il collegamento superficiale dei due magneti con il tubo garantisce una forza di tenuta fino a 1020 kg. In questo modo è possibile fare a meno di ulteriori accorgimenti, come ad esempio una cinghia di tensione.

Descrizione tecnica

Portautensile forma	MK3
Dimensione portautensile	19 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	180 - 580 min ⁻¹
Peso	19,5 kg

Potenza assorbita	1600 W
Corsa utile	160 mm
Tensione di rete	230 V
Campo numero di giri 1 ^a velocità	70 - 280 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica