



Lama per segatrici per Kasto, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 550/4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	171250 550/4
GTIN	7311518114442
Classe articolo	16D

Descrizione

Esecuzione:

BAHCO bimetallo – Una lama dentata in HSS è saldata a un corpo lama elastico in acciaio speciale mediante micro-saldatura a fascio di elettroni sottovuoto. In tal modo, queste lame risultano **enormemente elastiche** con estrema durezza delle punte dei denti e **davvero resistenti alla rottura, anche in presenza di forti sollecitazioni.**

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).

Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l'uso allegate alle lame.

Dentatura: normale

Larghezza: 50 mm

Spessore: 2,5 mm

Ø foro di tensionamento: 10,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Foro di tensionamento	10,5 mm
Spessore	2,5 mm
Denti / pollice	4
Lunghezza L	550 mm
Larghezza	50 mm
Dentatura	normale
Materiale da taglio	Bimetallo
Tipo di prodotto	Lama per segatrici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		