

**Inserto per troncatura neutro, HBG25, Larghezza gola w: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278029 3
GTIN	4062406381790
Classe articolo	22D

Descrizione**Per:**

Supporto n. art. 278005 e 278015 – 278056.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,3 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,2 mm/gir,
Larghezza gola w	3 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza larghezza gola w	± 0,04 mm
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HBG25
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	M
GG(G)	idoneo	140 m/min	K
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		