

Re-Bo**Lama per seghe circolari per metalli grossa HZ, non rivestito, Ø × Spessore:
200X2,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	176000 200X2,5
GTIN	4045197244833
Classe articolo	17A

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le lame sono libere lateralmente grazie al corpo ribassato ottenuto per rettifica. Tutte le misure di Ø 200 mm e le lame molto sottili sono provviste di mozzo (spallamento) per maggiore stabilità della lama stessa. Precisione, forma dei denti e profilo ribassato sono a norma DIN 1840.

DIN 1838 C a dentatura grossa con dente ad arco di cerchio forma C. Dentatura per alte prestazioni (HZ) **con dente sgrossatore e finitore**. Il dente di sgrossatura è collocato più in alto di 0,15 – 0,30 mm rispetto al dente di finitura ed è smussato su entrambi gli spigoli. In questo modo, i due denti si suddividono il lavoro di truciatura.

Uso:

Particolarmente adatte per la troncatura di pezzi con una resistenza da bassa a media. La speciale forma dei denti garantisce un'ottima capacità di truciatura.

Attenzione: se il pezzo non è troncato, bensì soltanto inciso, il dente sgrossatore che sporge dalla lama forma un'ulteriore scanalatura sulla superficie lavorata.

Nota:

Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

Descrizione tecnica

Ø Foro	32 mm
Spessore	2,5 mm
Ø	200 mm
Numero denti Z	80
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 1838
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	600 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	11 m/min	M
GG(G)	idoneo	27 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	400 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		

