

**Inserto per troncatura neutro, HBG25, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	278029 4
GTIN	4062406381806
Classe articolo	22D

**Descrizione****Per:**

Supporto n. art. 278005 e 278015 – 278056.

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,3 mm
Larghezza gola w	4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,26 mm/gir,
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HBG25
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	80 m/min	M
GG(G)	idoneo	140 m/min	K
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		