

Garant
Fresa per sgrossatura, non rivestito, Ø js12 DC: 14mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 192480 14 |
| GTIN | 4045197106414 |
| Classe articolo | 11W |

Descrizione
Esecuzione:
Con spoglie rettificate.

Geometria a taglienti frontali per la fresatura a tuffo.

Fresa per contornare o per fresatura a tuffo e successiva traslazione laterale.

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------------------|
| Ø Tagliente D_c | 14 mm |
| Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ² | 0,021 mm |
| Numero denti Z | 3 |
| Ø Codolo D_s | 12 mm |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Lunghezza taglienti L_c | 53 mm |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 |
| Tolleranza Ø nominale | js12 |
| Angolo dell'elica | 25 grado |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HSS Co 8 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Norma | DIN 844 B |
| Profilo fresa | NR |
| Passaggio interno per LR | no |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 83 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 28 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 23 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 23 m/min | P |
| GG(G) | limitatamente adatto | 23 m/min | K |
| CuZn | limitatamente adatto | 55 m/min | N |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |