

**HOLEX****Lama per seghe circolari fine, Ø × Spessore: 400X3/Gmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	177050 400X3/G
GTIN	4045197700513
Classe articolo	12T

**Descrizione****Esecuzione:**

Ottima qualità ed esecuzione precisa a un prezzo conveniente. <strong>Superficie vaporizzata</strong> contro l'incollamento di materiale.

**Uso:**

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min.).

**Passo dentatura t:** (forma dei denti).

- **4 mm (BW) – per profilati e tubi con spessori di 1,0 – 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 – 20 mm di spessore parete / sezione.**
- **7 / 8 mm (HZ) – per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.**
- **10 – 16 mm (HZ) – per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.**

**Nota:**

- **Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), è fondamentale mantenere la correttezza nella velocità di taglio e nella lubrificazione (vedi le indicazioni riportate nel manuale di truciatura n. art. 110020).**
- **Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50 %.**

Materiale da taglio: HSS

Spessore: 3 mm  
 Ø foro: 50 mm  
 Numero denti Z: 180  
 Passo t: 7 mm  
 Numero di fori di trascinamento: 4  
 Ø foro di trascinamento: 15 mm

## Descrizione tecnica

Spessore	3 mm
Passo t	7 mm
Ø Foro	50 mm
Per seghe delle seguenti marche	Kaltenbach
Ø	400 mm
Numero denti Z	180
Numero di fori di trascinamento	4
Interasse fori di trascinamento	80 mm
Ø Foro di trascinamento	15 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	600 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	20 m/min	P
GG(G)	idoneo	27 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	400 m/min	N
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a secco	limitatamente adatto
Aria	limitatamente adatto