

**Morsa fissa per macchine utensili, Modello: 150M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362175 150M
GTIN	4062406384081
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo base robusto in ghisa, guide di scorrimento e superficie di appoggio temprate. Fori di lavaggio nel corpo base per garantire una buona truciolatura. Sollevamento minimo dei componenti grazie all'azione di specifiche forze nella ganasce mobile.

Uso:

Impiego versatile dell'elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

Fornitura:

Incluse 2× ganasce riportate, 2× inserti di serraggio n. art. 362181 e 1× manovella.

Accessori speciali:

Inserti di serraggio n. art. 362177 – 362183, manovella n. art. 362190, set di ricambi n. art. 362199. Fissaggio con viti per cave a T n. art. 375300 e allestimento tramite tasselli n. art. 375365.

Nota:

Dimensioni non compatibili con altre marche. Versione metrica: viti e filettatura in esecuzione metrica, esagono di manovra = apertura 19 mm.

Descrizione tecnica

L ₁	101,6 mm
L ₂	58,7 mm
Forza di serraggio	36 kN
Codice a colori per accessori adatti	NC-HOLEX
Modello	Inserti a bussola per viti esagonali

L ₃	90,5 mm
Lunghezza corpo base a	427 mm
Altezza ganasce C	44,5 mm
Apertura chiave SW	19 mm
Campo di serraggio b	0 - 232 mm
Larghezza ganasce A	151 mm
Larghezza corpo base B	186 mm
Distanza fori f	98,4 mm
Altezza del corpo base c +/- 0,012	73 mm
Regolazione rapida	no
Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Ganascia Standard Modello 150	362181 150
Set di ricambi 9 pezzi Modello 9	362199 9