

Garant
Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 8/1,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206322 8/1,5
GTIN	4045197598332
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:
GARANT Diabolo:

rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiato per la lavorazione di metalli duri.

Doppio angolo di spoglia laterale.

Tolleranza: Raggio tagliente $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	4
Ø Posizione libera D_1	7,4 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	27 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 65 HRC	0,06 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC	0,06 mm
Ø Tagliente D_c	8 mm
Raggio del tagliente R_1	1,5 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Lunghezza taglienti L_c	9 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolo dell'elica	30 grado

Serie	Diabolo
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Tolleranza Ø nominale	e8
Passo dei taglienti	diversa
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,2 \times D$ per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,05 \times D$ per fresatura a copiare
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 50 HRC	idoneo	190 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	170 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	150 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	110 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB