

Garant
RPKW 10T3MOT, HB7605, Modello: HART


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212038 HART
GTIN	4062406390334
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un' a_p di 2,5 mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,25 mm

Codice ISO Inserto: RPKW 10T3MOT

Modello: DURO

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	RPKW 10T3MOT
Modello	DURO
Tipo	HB7605
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 50 HRC	idoneo	110 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	90 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	65 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	50 m/min	H
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		