

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7635, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Classe articolo	21A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.**

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un' $a_p$  di 2,5 mm.

**Descrizione tecnica**

Modello	INOX
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	RPKT 10T3MOT
Tipo	HB7635
Avanzamento $f_z$ per dente	0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		