

Garant**RPKW 1204MOT, HB7515, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un' a_p di 3 mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,35 mm

Codice ISO Inserto: RPKW 1204MOT

Modello: ST1400

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	RPKW 1204MOT
Tipo	HB7515
Avanzamento f_z per dente	0,35 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
GG(G)	idoneo	220 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		