

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un' a_p di 3 mm.

Codice ISO Inserto: RPKT 1204MOT

Modello: UNI

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	RPKT 1204MOT
Modello	UNI
Tipo	HB7635
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	255 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		