

Garant
Frese a filettare a interpolazione 2×D, TiAlN, G: G3/8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139523 G3/8
GTIN	4062406653750
Classe articolo	11J

Descrizione
Esecuzione:

Utensile per la **realizzazione combinata** di fori, smussi e filettature **in un'unica operazione**. Senza necessità di preforatura. L'innovativa geometria dei taglienti frontali rende questo utensile lo specialista nella realizzazione di filettature nei **materiali temprati e difficilmente truciolabili**. Grazie al **rivestimento ad alte prestazioni al TiAlN** è possibile ottenere il massimo in termini di **durata** soprattutto su acciai temprati **fino a 67 HRC**. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per **filettatura destra e sinistra**.

Uso:

Per **filettatura gas Whitworth cilindrica** DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Nota:

Utilizzo **in linea di massima con emulsione lubrorefrigerante**. (percentuale di olio minima dell'8%). Con acciai **>45 HRC** utilizzabile solo con **aria compressa!**

Passaggio interno per LR: sì

Passo della filettatura: 1,337 mm

Filetti per pollice: 19

Ø Tagliente D_c : 11,8 mm

Lunghezza tagliente l_c : 4,5 mm

Sporgenza totale L_1 : 37 mm

Lunghezza codolo L_s : 44,5 mm

Descrizione tecnica

Misura del filetto	G3/8
Ø Colletto D_1	9,76 mm
Raggio di programmazione	5,9 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Sporgenza totale L_1	37 mm
Lunghezza complessiva L	83 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Lunghezza tagliente l_c	4,5 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 65 HRC	0,01 mm
Passo della filettatura	1,337 mm
Profondità filettatura	37
Ø Tagliente D_c	11,8 mm
Lunghezza codolo L_s	44,5 mm
Filetti per pollice	19
Passaggio interno per LR	sì
Rivestimento	TiAlN
Tipo di filettatura	G
Tipo di filettatura	G-LH
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HMI
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z	4
Utilizzo per tipo di foro	fino a $2 \times D$ in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a $2 \times D$ in caso di foro cieco
Angolo gradino di svasatura	90 grado
Direzione di taglio	sinistra
Tolleranza codolo	h6
Applicazione interna/esterna	Interno
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
--	----------	-------	------------

Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	45 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	40 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	35 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	45 m/min	S
a umido max.	idoneo		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
Rettifica codoli Modello HE	129100 HE