

Garant**Lama per seghe circolari in metallo duro Angolo di spoglia superiore negativo, Ø × Foro: 250X32Mmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	179700 250X32M
GTIN	4045197096111
Classe articolo	11T

Descrizione**Esecuzione:**

Dentatura per alte prestazioni con dente sgrossatore e finitore. Il tagliente in metallo duro consente di ottenere superfici di taglio nette.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per materiale profilato anodizzato.

Uso:**Su macchine ad alta velocità.**

F = dentatura fine per profilati o pannelli sottili fino a 5 mm di spessore.

M = dentatura media per profilati e tubi superiori a 5 mm di spessore parete.

G = dentatura grossa per materiale pieno (barre e aste).

Angolo di spoglia superiore negativo 6° per macchine dotate di avanzamento della lama a movimento pendolare dall'alto. Preferibilmente per profilati sottili.

Nota:

- **Velocità di taglio consigliata: 40 – 80 m/s; per materiali più duri come leghe, ottone o bronzo usare possibilmente un valore inferiore.**
- **Prestare particolare attenzione all'avanzamento uniforme; previene i danni.**
- **Esecuzioni supplementari su richiesta.**
- **Ulteriori lame per seghe circolari sono disponibili nel Volume del Catalogo 2.**

Descrizione tecnica

Per seghe delle seguenti marche	Kaltenbach
Passo t	13,1 mm
Ø	250 mm
Spessore	3,2 mm
Ø Foro	32 mm
Numero denti Z	60
Contenuto	HM
Ø Foro di trascinamento	11 mm
Numero di fori di trascinamento	2
Interasse fori di trascinamento	63 mm
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	850 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	650 m/min	N
CuZn	idoneo	450 m/min	N
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		