



## Set di anelli per tornitura ganasce RotoRi, Modello: LX



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	315910 LX
GTIN	2050002053120
Classe articolo	30N

### Descrizione

#### Esecuzione:

La speciale forma brevettata degli anelli per tornitura con **segmenti ricurvi** permette una regolazione continua dei morsetti per poter ottenere il diametro richiesto. I perni di serraggio RotoFix inclusi nel set, dalla struttura flessibile e brevettata, compensano in modo ottimale le ampie tolleranze delle sedi delle viti dei morsetti di vari produttori attraverso un range di regolazione di 2 mm. Non sono necessarie ripassature delle sedi delle viti.

#### Vantaggi:

- **Serraggio interno ed esterno con 1 solo anello.**
- **Campo di serraggio continuo.**
- **Avanzamento del diametro di tornitura con precisione di 1/10 mm.**
- **Costi di allestimento ridotti grazie ai perni di serraggio RotoFix.**
- **Notevole risparmio dei costi delle ganasce.**
- **Ottima accessibilità degli utensili per tornitura.**
- **Uso rapido e flessibile.**

#### Uso:

Gli anelli in acciaio speciale ad alta resistenza consentono di tornire i morsetti teneri in modo preciso, esercitando una specifica pressione di serraggio, oppure di rettificare i morsetti duri. Possibilità di utilizzo nella lavorazione interna ed esterna dei morsetti da tornio.

#### Fornitura:

Supporto in lamiera, perni premium RotoFix e anelli RotoFix. 29 anelli e cad. 3 perni M10 / M12 / M16.

**Nota:**

Disponibile su richiesta anche per mandrini a 4 e 6 griffe.

**Descrizione tecnica**

Ø Serraggio esterno	39 - 249 mm
Ø Serraggio interno	25 - 213 mm
Per fori viti dei morsetti per tornitura	M16
Per fori viti dei morsetti per tornitura	M12
Per fori viti dei morsetti per tornitura	M10
Per Ø mandrini autocentranti	80 - 315 mm
Tipo di prodotto	Anello per tornitura ganasce