


Fresa in HMI, TiAlN, Ø DC: 8 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	201645 8
GTIN	4045197229069
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:
Con spoglia eccentrica rettificata per taglienti stabili.

Dimensioni simili a norma DIN 6527.

Material de corte: MDI

Tool material: Solid carbide

Lastuava aine: TKM

Type d'outils: Carbure monobloc

Szerszámanyag: VHM

Materiale da taglio: HMI

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 2

Angolo dell'elica: 45 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Numero denti Z: 2

Lunghezza taglienti L_s : 19 mm

Sporgenza totale L_4 incl. posizione libera: 27 mm

Ø pos. libera D_4 : 7,8 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 63 mm

Ø gambo: 8 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm²

0,04 mm

Numero denti Z

2

Ø tagliente D_c	8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Ø pos. libera D_4	7,8 mm
Sporgenza totale L_4 incl. posizione libera	27 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,045 mm
Ø gambo	8 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Lunghezza taglienti L_s	19 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8
Fattore di correzione f_z	1,25
Angolo dell'elica	45 grado
profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ per scanalature piene	4 mm
profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ per contornature	19 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	verde

Servizi

Posizionamento libero del codolo Modello FRST	209900 FRST
	129100 HB

Rettifica codoli Modello HB
