

Garant**Utensile per foratura e tornitura "4 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268408 25
GTIN	4062406392635
Classe articolo	21X

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico **con battuta**.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) – fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

- Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
- Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
- In caso di foratura superiore al Ø nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
- Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L _s	60 mm
Inserito adatto	ZCMX 13..
Lunghezza utile L ₁	56 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Set di viti per inserti	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø Nominale D	25 mm

Ø d ₂	40 mm
Sporgenza totale L _A	73 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 43	269028 43
Set di viti per inserti Modello 45	269028 45