

**Garant****ZCMX 09T304, Tipo: HBZ030**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Classe articolo	21E

## Descrizione

**Esecuzione:**

Substrato più duro per garantire una durata maggiore, con sottile rivestimento CVD. Specifico per applicazioni di tornitura in piano e tornitura cilindrica.

**Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 8.

## Descrizione tecnica

Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBZ030
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	ZCMX 09T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Rivestimento	CVD
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 200 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Avanzamento $f$ con foratura	0,03 - 0,12 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	18 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura