

Garant**ZCMX 09T304, Tipo: HBZ120**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Classe articolo	21E

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 8.

adatto per \varnothing utensile D_c : 18 mm

Tipo: HBZ120

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 2 mm

Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	PVD
Tipo	HBZ120

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 200 m/min
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	ZCMX 09T304
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	18 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura