

Garant**ZCMX 130408, Tipo: HBZ030**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Classe articolo	21E

Descrizione

Esecuzione:

Substrato più duro per garantire una durata maggiore, con sottile rivestimento CVD. Specifico per applicazioni di tornitura in piano e tornitura cilindrica.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	ZCMX 130408
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 200 m/min
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HBZ030
Rivestimento	CVD

Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Adatto per \varnothing utensile D_c	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura