

**Garant****ZCMX 130408, Tipo: HBZ140**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Classe articolo	21E

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

## Descrizione tecnica

Tipo	HBZ140
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Codice ISO Inserto	ZCMX 130408
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	PVD
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 190 m/min
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura