

Re-Bo**Lama di metallo per seghe, Ø × Spessore: 68X1,6Mmm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 178860 68X1,6M |
| GTIN | 4045197245601 |
| Classe articolo | 17B |

Descrizione

Esecuzione:**Prodotto di prima qualità** con profilo corpo ribassato per rettifica e dentatura di precisione.**Per:****GF e AXX AiR.**

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Spessore | 1,6 mm |
| Ø | 68 mm |
| Ø Foro | 16 mm |
| Numero denti Z | 64 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Passaggio interno per LR | no |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 800 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 600 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 37 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 22 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 20 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 11 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatto | 15 m/min | S |
| GG(G) | idoneo | 27 m/min | K |
| CuZn | idoneo | 400 m/min | N |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |
| Aria | limitatamente adatto | | |