

Garant**Ganascia riportata con sede degli inserti, Per modello: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363036 50
GTIN	4062406393014
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce per l'uso di inserti di presa 361163 e senza stadio di serraggio (impostazione personalizzata dell'altezza del gradino mediante parallele temprate; gli inserti di presa devono essere ordinati separatamente).

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	3 mm
Lunghezza ganasce l	40 mm
Per codice a colori	Xtric 50
Altezza h_2	8 mm
b_1	50 mm
Peso	0,22 kg
Altezza ganasce h	24 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

