

**Garant****Ganascia riportata con sede degli inserti, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 363036 125    |
| GTIN            | 4062406393038 |
| Classe articolo | 310           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce per l'uso di inserti di presa 361163 e senza stadio di serraggio (impostazione personalizzata dell'altezza del gradino mediante parallele temprate; gli inserti di presa devono essere ordinati separatamente).

**Descrizione tecnica**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Per codice a colori      | Xtric 125                |
| Altezza ganasce h        | 38 mm                    |
| Lunghezza ganasce l      | 66 mm                    |
| Peso                     | 1,35 kg                  |
| b <sub>1</sub>           | 125 mm                   |
| Altezza h <sub>2</sub>   | 15 mm                    |
| Lunghezza l <sub>1</sub> | 3 mm                     |
| Tipo di prodotto         | Ganasce per morsa a vite |

