



Strumento di misura rapido a 2 posizioni PULSAR, campo di misura massimo: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428040 200
GTIN	2050002079632
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione rapido per misurazioni nella produzione in serie. Straordinaria ripetibilità per la misurazione di dimensioni interne ed esterne fino a 330 mm. La base in acciaio legato temprato garantisce stabilità e risultati di misurazione precisi.

Fornitura:

Strumento di misurazione incluso dispositivo, comparatore ad alta sensibilità con campo di misura 0,01 mm, tastatori intercambiabili di Ø 10 mm, valigetta rigida.

Accessori speciali:

Tastatori vari su richiesta.

Nota:

Micrometro digitale rapido a 3 posizioni disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Lunghezza	255 mm
Intervallo di misurazione massima	200 mm
Larghezza	150 mm
Limite di errore	0,001 mm
Imballaggio	Custodia rigida

Tipo di prodotto

Strumento di misura a 2 punti