

Garant**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967100 180
GTIN	4062406393267
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.
 Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell'incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile. Con robuste ganasce di serraggio a superfici temprate (non sostituibili).

Testo didascalie:

Terminali anticaduta.

Scala graduata incisa.

Regolazione guida: Viti con esagono interno con rondelle di spinta in ottone – scorre molto facilmente.

Ganasce stringitubo potenti.

Vantaggi:

- **Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati – nessun rumore fastidioso.**
- **Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull'asta.**
- **Traversino intercambiabile.**
- **Scala delle aperture incisa.**

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967520.

Descrizione tecnica

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	3/4 – 3.1/2 pollici
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Profondità di serraggio	110 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore
Peso	27 kg
Larghezza ganasce	180 mm
Apertura	220 mm
Tipo di prodotto	Morsa parallela