

Garant**Maschio a macchina in metallo duro, non rivestito, M: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132570 M8
GTIN	4045197072030
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Estremamente stabili, con imbocco corto (2 – 3 spire). Esecuzione in HMI.****Vantaggi:****Ottima autoguida.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HM

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø codolo D_s: 8 mm

Quadro del codolo □: 6,2 mm

Ø preforo: 6,8 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,25 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	6,8 mm
Ø Filettatura	8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm

Quadro del codolo □	6,2 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HM
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M8
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	16 m/min	K
CuZn	idoneo	20 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		