

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/8mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215101 100/8 |
| GTIN | 4062406394820 |
| Classe articolo | 210 |

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta fresa per spallamenti con sedi degli inserti su più lati per condizioni di lavorazione stabili.

Utilizzabile come **fresa ad alto avanzamento** in combinazione con l'inserto 215117 UNI.

Uso:

Con inserti a 3 taglienti bilaterali XNEX0806.. o inserti a 3 taglienti unilaterali XNEX0806.. **ad alto avanzamento.**

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP.**

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 50 mm |
| Inserto adatto | XNEX 0806.. |
| Set di viti per inserti | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø Foro di attacco | 32 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Numero taglienti Z | 8 |
| Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ | 4 mm |
| Ø Tagliente D_c | 100 mm |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti |
| Passo dei taglienti | differente |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |

Accessori

| | |
|--|----------|
| Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1 | 219798 1 |
|--|----------|