

Garant
DC. T 11T302, Tipo: HB730-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 260458 HB730-1 |
| GTIN | 4062406394929 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DC. T 11T302 HB730-1 Tipo: HB730-1
 Rompitruccioli: XUM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,4 - 3,3 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 35 - 230 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------|
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 35 - 230 m/min |
| Rivestimento | Nanorivestimento in PVD |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Avanzamento f | 0,15 - 0,35 mm/gir, |
| Profondità di taglio a_p | 0,4 - 3,3 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Tipo | HB730-1 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tolleranza | M |
| Rompitrucioli | XUM |
| Impiego principale | UNI |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |