

**Garant**
**Maschio a macchina HSS-E-PM, DLC, M: M10**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132610 M10
GTIN	4045197648839
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di ultimissima generazione.

**Esecuzione molto robusta**, con **imbocco corretto** e **speciale geometria dei taglienti** per **materiali a base di rame**.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 10 mm

Quadro del codolo □: 8 mm

Ø preforo: 8,5 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø preforo	8,5 mm
Ø Filettatura	10 mm
Norma	DIN 371
Ø codolo D <sub>s</sub>	10 mm

Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	8 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	30 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M10
Rivestimento	DLC
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	CS
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare