

**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D: 40/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Classe articolo	220

**Descrizione****Esecuzione:**

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.  
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	AP.. 16..
Lunghezza complessiva $L_{compl}$	40 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
----------------------------------	--------