

**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D: 50/7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Classe articolo	220

**Descrizione****Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Fresatura a interpolazione Ø D <sub>max.</sub>	98 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>min.</sub>	97 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	40 mm
Lunghezza rampa L per α <sub>max.</sub>	44,85 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	50 mm
Angolo rampa α <sub>max.</sub>	0,32 grado
Ø Foro di attacco	22 mm

Inserto adatto	AP.. 1003..
Numero taglienti Z	7
Ø D <sub>3</sub>	47 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
----------------------------------	--------