



Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338420 11
GTIN	4045197812483
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

h6-Codolo con superficie Weldon per attacco anche in mandrini Weldon/portautensili o idraulici.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come peres. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Prolunga L ₃	200 mm
Ø Prolunga D ₃	14 mm
Prolunga K ₂	11 mm
Per Ø codolo filettato d ₂	14 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376	M18
Prolunga L ₂	90 mm

Tipo di prodotto

Prolunghe da 1/2 pollice