



## Fresa per sgrossatura, TiAlN, Ø DC: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	192850 16
GTIN	4045197108258
Classe articolo	12W

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### Con spoglie rettificate.

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Variante economica.

### Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,4 mm
Ø Tagliente $D_c$	16 mm
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Numero denti Z	4
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	32 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Tolleranza Ø nominale	js12
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	TiAlN

Materiale da taglio	HSS Co 8
Norma	DIN 844
Profilo fresa	HR
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	78 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	55 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	17 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	92 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		