

Garant**Fresa per semifinitura per cave a T in HMI, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11:
18X8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	208027 18X8
GTIN	4062406397258
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata. Spoglia di scarico sui fianchi, per evitare possibilità di bloccaggio nella cava. Con profilo per semifinitura.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.
Avanzare con f_z al 50% fino a piena lavorazione.

Prodotto più recente per n. art. 208034.

Descrizione tecnica

Modello	NF
Ø Codolo D_s	12 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Ø Tagliente D_c	18 mm
Numero denti Z	6
Avanzamento f_z in acciaio < 900 N/mm ²	0,034 mm
Per cave a T a DIN 650	10 mm
Ø Posizione libera D_1	8 mm
Lunghezza del tagliente L_c	8 mm

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 851
Profilo fresa	A denti alterni
Tolleranza Ø nominale	d11
Angolo dell'elica	10 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		