

Garant**Set di maschi a mano con filettatura sinistra, non rivestito, M: M2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130460 M2
GTIN	4062406397968
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura metrica sinistra a norma DIN13.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 36 mm

Ø codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 1,6 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	6 mm
Norma	DIN 352
Ø Filettatura	2 mm
Ø Preforo	1,6 mm
Numero taglienti Z	2

Tipo di filettatura	M
Numero di scanalature per i trucioli	2
Lunghezza complessiva L	36 mm
Passo della filettatura	0,4 mm
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Materiale da taglio	HSS
Quadro del codolo □	2,1 mm
Misura del filetto	M2
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto