




## Morsetto di serraggio a eccentrico, Valore nominale scanalatura a T: 8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370009 8
GTIN	4046368509225
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.
- Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
- Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.
- Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.

#### Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

### Descrizione tecnica

Filettatura M	M6
Forza di serraggio	3,4 kN
Coppia di serraggio massimo	8,5 Nm
Corsa eccentrica $S_1$	1 mm
Altezza disco H	4,8 mm
$SW_1$ esagono incassato	4 mm

Vite esagonale SW	16 mm
Lunghezza L	23,2 mm
SW <sub>2</sub>	3 mm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto	7,7 Nm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico