




## Morsetto di serraggio a eccentrico, Valore nominale scanalatura a T: 14mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370009 14
GTIN	4046368509287
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**
- **Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.**
- **Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.**

#### Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

### Descrizione tecnica

SW <sub>1</sub> esagono incassato	7 mm
Forza di serraggio	9 kN
Altezza disco H	6,4 mm
Coppia di serraggio massimo	28 Nm
Vite esagonale SW	21 mm
Filettatura M	M10

Corsa eccentrica $S_1$	1,6 mm
$SW_2$	5 mm
Lunghezza L	30,5 mm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto	35 Nm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico