




## Morsetto di serraggio a eccentrico, Valore nominale scanalatura a T: 10mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370009 10     |
| GTIN            | 4046368509249 |
| Classe articolo | 37M           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**
- **Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.**
- **Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.**

#### Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

### Descrizione tecnica

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Corsa eccentrica $S_1$      | 1 mm   |
| Forza di serraggio          | 3,4 kN |
| $SW_1$ esagono incassato    | 4 mm   |
| Coppia di serraggio massimo | 8,5 Nm |
| Vite esagonale SW           | 16 mm  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Altezza disco H                                 | 4,8 mm                             |
| Filettatura M                                   | M6                                 |
| SW <sub>2</sub>                                 | 3 mm                               |
| Lunghezza L                                     | 23,2 mm                            |
| Coppia di serraggio massima per vite di arresto | 7,7 Nm                             |
| Tipo di prodotto                                | Morsetto di serraggio a eccentrico |