



Morsetto di serraggio a eccentrico, Valore nominale scanalatura a T: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370009 22
GTIN	4046368509362
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.
- Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
- Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.
- Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Descrizione tecnica

Corsa eccentrica S_1	2,5 mm
Vite esagonale SW	30 mm
Filettatura M	M16
Altezza disco H	12,7 mm
Coppia di serraggio massimo	135 Nm

Forza di serraggio	27 kN
SW ₁ esagono incassato	12 mm
Lunghezza L	44,3 mm
SW ₂	6 mm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto	55 Nm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico