




Morsetto di serraggio a eccentrico, Valore nominale scanalatura a T: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370009 12
GTIN	4046368509263
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**
- **Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.**
- **Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.**

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Descrizione tecnica

Altezza disco H	4,8 mm
Vite esagonale SW	21 mm
Corsa eccentrica S ₁	1 mm
SW ₁ esagono incassato	5 mm
Filettatura M	M8
Coppia di serraggio massimo	11,3 Nm

Forza di serraggio	3,6 kN
SW ₂	4 mm
Lunghezza L	27,9 mm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto	17 Nm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico