


Garant
XDPW 09T308 SR, HB7530, Modello: ST900


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 212947 ST900 |
| GTIN | 4045197812605 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.

Avanzamento f_z per dente: 0,86 mm

Codice ISO Inserto: XDPW 070308 SR

Modello: ST900

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Raggio programmato con $a_{p \max}$: 1,99 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------|
| Codice ISO Inserto | XDPW 070308 SR |
| Raggio programmato con $a_{p \max}$ | 1,99 mm |
| Modello | ST900 |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Tipo | HB7530 |
| Materiale da taglio | HM |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 1,15 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Avanzamento f_z per dente | 0,86 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 320 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 270 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 230 m/min | P |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |
| Aria | idoneo | | |