

# XDPW 09T308 SR, HB7525, Modello: ST1400



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212949 ST1400		
GTIN	4045197812612		
Classe articolo	21A		

### **Descrizione**

#### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0.5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ max.}}$ Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,79 mm Codice ISO Inserto: XDPW 070308 SR

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Raggio programmato con a<sub>p max</sub>: 1,99 mm

## **Descrizione tecnica**

Raggio programmato con a <sub>p max</sub>	1,99 mm		
Codice ISO Inserto	XDPW 070308 SR		
Modello	ST1400		
Raggio di curvatura	0,8 mm		
Tipo	HB7525		
Materiale da taglio	НМ		



rofondità di taglio massima a <sub>p max</sub> 1,15 mm			
Avanzamento f <sub>z</sub> per dente	0,79 mm		
Numero di sostituzioni/taglienti	4		
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura		

# **Dati utente**

	Idoneità	$\mathbf{V}_{c}$	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	180 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	160 m/min	Р
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		